


Konik yüzüklü bağlantı parçalı T-parça

T-PIECE G1/2-18-G1/2



Uygulama	
Dizayn	sensörler ve proses bağlantılı adaptörler için M26x1,5
Uygulama	endüstriyel uygulamalar için
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Dayanma basıncı [bar]	300
Testler / Onaylar	
Basınçlı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	378,8
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Sensör bağlantısı	M26 x 1,5 iç diş
Proses bağlantısı	G 1/2
Aksesuarlar	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Adaptör: 1 x M18 x 1,5, akış sensörlerinin direkt bağlantısı için, E40104
Açıklamalar	
Açıklamalar	Uygulamaya uygun ve uygulama için onaylanmış bir yağlama macunu kullanın Konik halkalı bağlantı parçalarının kurulumu ile ilgili notları da gözden geçirin
Paket miktarı	1 adet