


Proses sensörleri için vidalanan adaptör

ADAPTER SIL18



Uygulama

Uygulama	endüstriyel uygulamalar için
Montaj	T-Parçalara montaj için
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Dayanma basıncı [bar]	300

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	94,8
Montaj şekli	T-Parçalara montaj için
Malzemeler	Tırtırlı somun: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); Adaptör: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 70 Shore A
Sensör bağlantısı	M18 x 1,5
Proses bağlantısı	dişli bağlantı M26 x 1,5
Daldırma derinliği [mm]	28,5; (Ölçme problemleri SID, SFD, TN)

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------