


Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü

FLOW ADAPT SI



Uygulama

Dizayn	kompakt akış monitörleri ve akış sensörleri için
Uygulama	endüstriyel uygulamalar için
Montaj	G1/8A iç erkek dişli bağlantı ile, herhangi bir montaj pozisyonunda
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Ortam sıcaklığı [°C]	0...80; (Ortamın maks. sıcaklık değişimi: 1 K/min)
Dayanma basıncı [bar]	300

Ölçüm / ayar aralığı

Akış aralığı [ml/min]	2...100
-----------------------	---------

Testler / Onaylar

Basınçlı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	156,5
Boyutlar [mm]	M12 x 1
Diş tasarımı	M12 x 1
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı	M12 x 1
Proses bağlantısı	G 1/8

Aksesuarlar

Parçalar	Mühürleme: 1, U-seal
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Adaptör: ≤ 30 bar, E40101
	Adaptör: ≤ 300 bar, E40236

Açıklamalar

Açıklamalar	Yalnızca akış sensörünün bağlı çalışma modu ile birlikte kullanılabilir.
Paket miktarı	1 adet