


T-parça

T-PIECE R1-M26X1.5-R1



Uygulama

Dizayn	sensörler ve proses bağlantılı adaptörler için M26x1,5
Akış aralığı [l/min]	0...40
Uygulama	endüstriyel uygulamalar için
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Dayanma basıncı [bar]	30

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olması bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	1265
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Sensör bağlantısı	M26 x 1,5
Proses bağlantısı	dişli bağlantı R 1

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Adaptör: 1 x M18 x 1,5, akış sensörlerinin direkt bağlantısı için, E40104
-------------------------	---

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------