


Basınçlı hava ölçer için boru kısmı

MESSSTR DN15/L300/VA/D21,3

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Dizayn

basınçlı hava debimetreleri için SD6

Dayanma basıncı

[bar]

16

Mekanik özellikleri

Malzemeler

paslanmaz çelik (1.4301 / 304); FKM; Alüminyum eloksallı

Proses bağlantısı

R 1/2

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet