


E40160



Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası

CLAMP ADAPTER R1/2



Reg31

Uygulama

Dizayn	Akış sensörleri için Ø 10 mm
Uygulama	endüstriyel uygulamalar için
Montaj	Sıkmalı bağlantı
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Dayanma basıncı [bar]	300

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
------------------------	----------

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	80
Malzemeler	paslanmaz çelik
Sensör bağlantısı	Ø 10 mm
Proses bağlantısı	dişli bağlantı R 1/2

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------