


Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü

ADAPTBLOCK D22 G3/4



Uygulama

Dizayn	Akış sensörleri için SID, SF5
Akış aralığı [l/min]	1...12; ((SI1xxx); 1...16 (SI5xxx); su ile fabrika ayarı)
Uygulama	endüstriyel uygulamalar için
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Dayanma basıncı [bar]	300

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	1789,5
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı	M18 x 1,5
Proses bağlantısı	G 3/4

Aksesuarlar

Parçalar	Adaptör: 1 x G1/4 BSPP, E40099
	Mühürleme: 1, U-seal

Açıklamalar

Açıklamalar	Yalnızca akış sensörünün bağlı çalışma modu ile birlikte kullanılabilir.
Paket miktarı	1 adet