
E40169

Basınçlı hava ölçer için boru kısmı

MESSSTR DN50/L475/VA/D60,3

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama		
Dizayn		basınçlı hava debimetreleri için SD2
Dayanma basıncı	[bar]	16
Mekanik özellikleri		
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4301 / 304); FKM; Alüminyum eloksallı
Proses bağlantısı		R 2
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet