


## Proses sensörleri için kaynak adaptörü

ADAPT SD G1



## CRN

## Uygulama

|                 |                                     |          |
|-----------------|-------------------------------------|----------|
| Dizayn          | basınçlı hava debimetreleri için SD |          |
| Ortam sıcaklığı | [°C]                                | -20...85 |
| Dayanma basıncı | 50 bar                              | 5 MPa    |

## Testler / Onaylar

|                            |                                                                                                                |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |  |
| Güvenlik talimatları       | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.                                   |  |

## Mekanik özellikleri

|                   |                                 |       |
|-------------------|---------------------------------|-------|
| Ağırlık           | [g]                             | 111,7 |
| Malzemeler        | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |       |
| Sensör bağlantısı | G 1 iç dış                      |       |
| Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 20 mm        |       |

## Açıklamalar

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
| Paket miktarı | 1 adet |  |
|---------------|--------|--|