


Akış sensörleri için öğretme butonu

SC TEACH BUTTON OR

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Dizayn

röle çıkışlı SC tip akış sensörleri için (normalde açık)

Elektriksel özellikleri

Frekans AC

[Hz]

47...63

Çalışma gerilimi toleransı

[%]

15

Çalışma gerilimi

[V]

< 24 AC/DC; (SELV/PELV de)

Çalışma Koşulları

Koruma

IP 40

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

225,5

Malzemeler

paslanmaz çelik (1.4305 / 303); PA; PMMA

Açıklamalar

Notlar

Üretimi devam etmiyor

Paket miktarı

1 adet

E40212




Akış sensörleri için öğretim butonu

SC TEACH BUTTON OR

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,9 m, PUR

Bağlantı



BN =

BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi