


Akış sensörleri için montaj adaptörü

ADAPT G1-CLAMP/D64,0/DIN32676



Uygulama

Dizayn	Akış sensörleri için Typ SM8
Uygulama	endüstriyel uygulamalar için; hijyenik sistemler
Ortam	Sıvılar
Dayanma basıncı [bar]	16

Testler / Onaylar

Basınçlı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	834,5
Malzemeler	Adaptör: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Sensör bağlantısı	G 1
Proses bağlantısı	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Aksesuarlar

Parçalar	O-Ringler: 2
----------	--------------

Açıklamalar

Paket miktarı	2 adet
---------------	--------