


Akış sensörleri için montaj adaptörü

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676



Uygulama

Dizayn	Akış sensörleri için Typ SM2, SM9
Uygulama	endüstriyel uygulamalar için
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Dayanma basıncı [bar]	16

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	1040
Malzemeler	Adaptör: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 47,22 x 3,53 mm
Sensör bağlantısı	G 2
Proses bağlantısı	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Aksesuarlar

Parçalar	O-Ring: 2
----------	-----------

E40254



Akış sensörleri için montaj adaptörü

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676

Açıklamalar

Paket miktarı

2 adet