


Konik yüzüklü bağlantı parçası

COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN



ACS KTW/W270 Reg31

Uygulama

Montaj	Konik yüzüklü bağlantı parçası
Dayanma basıncı [bar]	50

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	93,5
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sıkıştırma torku [Nm]	100
Sensör bağlantısı	Ø 8 mm
Proses bağlantısı	dışlı bağlantı G 1/2

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------