


Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri

MOUNTING ADAPTER G3/4",POM


Uygulama

Dayanma basıncı [bar] 8

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 22

Boyutlar [mm] G 3/4 / L = 50

Diş tasarımı G 3/4

Malzemeler Adaptör: POM

Sıkıştırma torku [Nm] 5

Sensör bağlantısı dişli bağlantı M18 x 1 iç diş

Proses bağlantısı dişli bağlantı G 3/4 dış dişli

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet