


Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri

MOUNTING CAP G1", PVDF


Uygulama

Dayanma basıncı [bar] 8

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...110

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 50,2

Boyutlar [mm] G 1 / L = 50

Diş tasarımı G 1

Malzemeler Adaptör: PVDF

Sıkıştırma torku [Nm] 5

Sensör bağlantısı dişli bağlantı M18 x 1 iç diş

Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1 dış dişli

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet