


Seviye sensörleri için düz flanş

FLANGE PLATE 73-90 D16



1 Mühürleme

Uygulama

Dizayn	kapasitif seviye sensörü için LK, LI, LT, LL
Montaj	DIN 24557' ye göre
Dayanma basıncı [bar]	0,5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...80
------------------------	--------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	183
Montaj şekli	DIN 24557' ye göre
Malzemeler	Alüminyum eloksallı; Tırtırlı somun: paslanmaz çelik; Yüksük: Pirinç; Sıkıştırma halkası: FKM; Conta: NBR
Sıkıştırma torku [Nm]	6...9
Sensör bağlantısı	Kelepçe bağlantılı Ø 16 mm
Proses bağlantısı	Flanş

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------