


Seviye sensörleri için Kaynak adaptörü

WELDING ADAPTER 50/D16



Uygulama

Dizayn	kapasitif seviye sensörü için LK, LI, LT, LL
Montaj	Sıkmalı bağlantı
Dayanma basıncı [bar]	0,5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...80
------------------------	--------

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	394,5
Boyutlar [mm]	Ø 50 / L = 37,5
Malzemeler	Flanş: paslanmaz çelik; Tırtırlı somun: paslanmaz çelik; Yüksük: Pirinç; Sıkıştırma halkası: FKM
Sıkıştırma torku [Nm]	6...9
Sensör bağlantısı	Ø 16 mm
Proses bağlantısı	Kaynaklı adaptör Ø 50 mm

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------