


Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası

MOUNTING ADAPTER G3/4



1 Mühürleme

Uygulama

Dizayn	kapasitif seviye sensörü için LK, LI, LT, LL
Montaj	Sıkmalı bağlantı
Dayanma basıncı [bar]	0,5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...80
------------------------	--------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	250
Boyutlar [mm]	Ø 39 / L = 44
Malzemeler	Flanş: paslanmaz çelik; Tırtırlı somun: paslanmaz çelik; Yüksük: Pirinç; Sıkıştırma halkası: FKM; Conta: Tesnit
Sıkıştırma torku [Nm]	6...9
Sensör bağlantısı	Ø 16 mm
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 3/4 dış dişli

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------