


## Seviye sensörleri için düz flanş

FLANGE PLATE 54-52X52



1 Mühürleme

## Uygulama

Dizayn

kapasitif seviye sensörü için LK, LI, LT, LL

Dayanma basıncı [bar]

0,5

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

0...80

## Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

121

Malzemeler

Flanş: Alüminyum eloksallı; Tırtırlı somun: paslanmaz çelik;  
Yüksük: Piring; Sıkıştırma halkası: FKM; Conta: Tesnit

Sıkıştırma torku [Nm]

6...9

Sensör bağlantısı

Kelepçe bağlantılı Ø 16 mm

Proses bağlantısı

Flanş

## Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet