


E43101



Seviye sensörleri için ısı tüpü

CLIMATIC TUBE L=472



Uygulama

Dizayn	kapasitif seviye sensörü için LK, LI
Ortam	Su; su bazlı ortamlar
Ortam sıcaklığı [°C]	0...60
Dayanma basıncı [bar]	0,5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	20...60
------------------------	---------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	140,5
Malzemeler	PP-H; NBR
Uzunluk L [mm]	472

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------