


# E43102



## Seviye sensörleri için ısı tüpü

CLIMATIC TUBE L=728



### Uygulama

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Dizayn                | kapasitif seviye sensörü için LK, LI |
| Ortam                 | Su; su bazlı ortamlar                |
| Ortam sıcaklığı [°C]  | 0...55                               |
| Dayanma basıncı [bar] | 0,5                                  |

### Çalışma Koşulları

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | 20...60 |
|------------------------|---------|

### Mekanik özellikleri

|                |           |
|----------------|-----------|
| Ağırlık [g]    | 206,5     |
| Malzemeler     | PP-H; NBR |
| Uzunluk L [mm] | 728       |

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|