


## Seviye sensörleri için koaksiyel boru

LR COAX TUBE NPT L1200



1 Sabitleme aparatı merkezleme parçası için

## Uygulama

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Dizayn                | Seviye sensörleri için LR |
| Ortam sıcaklığı [°C]  | -40...200                 |
| Dayanma basıncı [bar] | 16                        |
| Vakum dayanımı [mbar] | -1000                     |

## Mekanik özellikleri

|                   |                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağırlık [g]       | 645                                                                                                                                             |
| Malzemeler        | Koaksiyel boru: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Merkezleme parçası: PPS güçlendirilmiş fiber; Sabitleme aparatı: paslanmaz çelik (1.4310 / 301) |
| Sensör bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 İç dış                                                                                                                     |
| Proses bağlantısı | dişli bağlantı 3/4" NPT dış dişli                                                                                                               |
| Uzunluk L [mm]    | 1200                                                                                                                                            |

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|