


Seviye sensörleri için koaksiyel boru

LR COAX TUBE G3/4 L150



1 Conta

CRN

Uygulama

Dizayn	Seviye sensörleri için LR
Ortam sıcaklığı [°C]	-20...200
Dayanma basıncı [bar]	16
Vakum dayanımı [mbar]	-1000
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar]	16

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	135
Malzemeler		Koaksiyel boru: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Conta: NBR güçlendirilmiş fiber; Merkezleme parçası: PPS güçlendirilmiş fiber; Sabitleme bağı: paslanmaz çelik (1.4310 / 301)
Sensör bağlantısı		dişli bağlantı G 3/4 iç diş
Proses bağlantısı		dişli bağlantı G 3/4 dış dişli
Uzunluk L	[mm]	150

Aksesuarlar

Parçalar	Mühürleme: 1
----------	--------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------