


Seviye sensörleri için koaksiyel boru

LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES



1 Merkezleme parçası sabitleme aparatı

Uygulama

Dizayn	Deliksiz modeller, Seviye sensörleri için, LR
Ortam sıcaklığı [°C]	-40...200
Dayanma basıncı [bar]	16
Vakum dayanımı [mbar]	-1000

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	600
Malzemeler	Koaksiyel boru: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Conta: NBR güçlendirilmiş fiber; Merkezleme parçası: PPS güçlendirilmiş fiber; Sabitleme aparatı: paslanmaz çelik (1.4310 / 301)
Sensör bağlantısı	dişli bağlantı G 3/4 iç diş
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 3/4 dış dişli
Uzunluk L [mm]	1000

Aksesuarlar

Parçalar	Conta: 1
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Koaksiyel borular için merkezleme parçası: 1, E43222

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------