


Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40



EC 1935/2004 FCM FDA

Uygulama

Dayanma basıncı [bar] 40

Testler / Onaylar

Basıncı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.

Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	341,5
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)
Sensör bağlantısı	G 1/2 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı	Rakor bağlantı DN40 (1,5") DIN 11851
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	0,4 / 4
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)	H4

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet