


Seviye sensörleri için koaksiyel boru

LR COAX TUBE G3/4 L800



1 Sabitleme aparatı merkezleme parçası için

Uygulama

Dizayn	Seviye sensörleri için LR
Ortam sıcaklığı [°C]	-40...200
Dayanma basıncı [bar]	16
Vakum dayanımı [mbar]	-1000

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	475
Malzemeler		Koaksiyel boru: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Conta: NBR güçlendirilmiş fiber; Sabitleme aparatı: paslanmaz çelik (1.4310 / 301); Merkezleme parçası: PPS güçlendirilmiş fiber
Sensör bağlantısı		dişli bağlantı G 3/4 iç diş
Proses bağlantısı		dişli bağlantı G 3/4 dış dişli
Uzunluk L	[mm]	800

Aksesuarlar

Parçalar	Conta: 1
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Koaksiyel borular için merkezleme parçası: 1, E43222

Açıklamalar

Açıklamalar	DNV GL koşullarında kullanıldığında ek bir merkezleme parçası gereklidir
Paket miktarı	1 adet