


SMS boru bağlantısı proses adaptörü

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 Kenar contası



EC 1935/2004 FCM FDA

Uygulama

Dizayn	sızıntı delikli
Dayanma basıncı [bar]	16

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	570,5
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)
Sensör bağlantısı	G 1/2 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı	SMS boru bağlantısı DN50 (2")
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	< 0,8 / 8
Sızdırmazlık	metalden PEEKe

E43344



SMS boru bağlantısı proses adaptörü

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Hijyenik ekipman sınıfı (DIN
11866 ya göre)

H3

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet