


Seviye sensörleri için koaksiyel boru

LR COAX TUBE NPT L2000



CRN

Uygulama

Dizayn	Seviye sensörleri için LR
Ortam sıcaklığı [°C]	-40...200
Dayanma basıncı [bar]	16
Vakum dayanımı [mbar]	-1000
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar]	16

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	1120
Malzemeler	Koaksiyel boru: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Sabitleme aparatı: paslanmaz çelik (1.4310 / 301); Merkezleme parçası: PPS güçlendirilmiş fiber
Sensör bağlantısı	dişli bağlantı G 3/4 iç diş
Proses bağlantısı	dişli bağlantı 3/4\" NPT dış dişli
Uzunluk L [mm]	2000

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------