


Enkoderler için esnek kaplin

COUPLING 19,2-6-6-22-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 Derinlik der Klemmnabe

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	32,2
Boyutlar	[mm]	Ø 19 / L = 22
Malzemeler		Alüminyum
Sıkıştırma torku	[Nm]	sıkıştırma torku vidalar: 80 Ncm
Harici çap D	[mm]	19
İç çap 1	[mm]	6
İç çap 2	[mm]	6
Kelepçe bağlantı göbeğinin derinliği	[mm]	6
Sıkıştırma vidası	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Boy	[mm]	22
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	8000
Mil ekseninden maks. sapma	[mm]	± 0,4
Maks. merkezsel şaft kayması	[mm]	± 0,25
Maks. açısal yer değiştirme	[°]	± 3,5

Açıklamalar

Açıklamalar	Belirtilen veriler 23 °C ortam sıcaklığında üstten göbek sıkıştırılmalı kaplinler için geçerlidir. Merkezsiz, açısal ve eksenel yer değiştirmenin değerleri, çalışma süresi içinde eşzamanlı olarak maksimum değerlere ulaşmamalıdır.
Paket miktarı	1 adet