


Enkoderler için esnek kaplin

COUPLING 25-6-10-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 Derinlik der Klemmnabe

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	34,5
Boyutlar	[mm]	Ø 25 / L = 32
Malzemeler		Alüminyum
Sıkıştırma torku	[Nm]	sıkıştırma torku vidalar: 120 Ncm
Harici çap D	[mm]	25
İç çap 1	[mm]	6
İç çap 2	[mm]	10
Kelepçe bağlantı göbeğinin derinliği	[mm]	8
Sıkıştırma vidası	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Boy	[mm]	32
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	6000
Mil ekseninden maks. sapma	[mm]	± 0,5
Maks. merkezsel şaft kayması	[mm]	± 0,35
Maks. açısal yer değiştirme	[°]	± 4,0

Açıklamalar

Açıklamalar	Belirtilen veriler 23 °C ortam sıcaklığında üstten göbek sıkıştırılmalı kaplinler için geçerlidir. Merkezsel, açısal ve eksenel yer değiştirmenin değerleri, çalışma süresi içinde eşzamanlı olarak maksimum değerlere ulaşmamalıdır.
Paket miktarı	1 adet