


E60112



Ölçü tekerleği

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Uygulama

Dizayn

Düz plastik

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-30...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

61,5

İç çap

[mm]

10

Dış çap

[mm]

63,66

Malzemeler

Tekerlek: Alüminyum; yüzey karakteristikleri: PU

Sıkıştırma torku

[Nm]

1,5; (Vida)

Yüzey sertliği

90 Shore A

Çevre uzunluğu

[mm]

200

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet