


Disk yaylı bağlantı

SPRING COUPLING 30-6-8-22

Üretimi devam etmiyor



Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	31
Boyutlar	[mm]	Ø 30 / L = 22
Malzemeler		çinko döküm; PA
Harici çap D	[mm]	30
İç çap 1	[mm]	6
İç çap 2	[mm]	8
Uzunluk L	[mm]	22
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	12000
Mil ekseninden maks. sapma	[mm]	± 0,4
Maks. merkezsel şaft kayması	[mm]	± 0,3
Maks. açısal yer değiştirme	[°]	± 2,5

Açıklamalar

Açıklamalar	Belirtilen veriler 23 °C ortam sıcaklığında üstten göbek sıkıştırılmalı kaplinler için geçerlidir. Merkezsel, açısal ve eksenel yer değiştirmenin değerleri, çalışma süresi içinde eşzamanlı olarak maksimum değerlere ulaşmamalıdır.
Paket miktarı	1 adet