


Elektriksel izolasyonlu yaylı bağlantı diski

SPRING COUPLING 30-6-10-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 Derinlik der Klemmnabe

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	30,5
Boyutlar	[mm]	Ø 30 / L = 22
Malzemeler		çinko döküm; PA
Sıkıştırma torku	[Nm]	sıkıştırma torku vidalar: 120 Ncm
Harici çap D	[mm]	30
İç çap 1	[mm]	6
İç çap 2	[mm]	10
Kelepçe bağlantı göbeğinin derinliği	[mm]	7
Sıkıştırma vidası	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Boy	[mm]	22
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	12000
Mil ekseninden maks. sapma	[mm]	± 0,4
Maks. merkezsel şaft kayması	[mm]	± 0,3
Maks. açısal yer değiştirme	[°]	± 2,5

Açıklamalar

Açıklamalar	Belirtilen veriler 23 °C ortam sıcaklığında üstten göbek sıkıştırılmalı kaplinler için geçerlidir. Merkezsiz, açısal ve eksenel yer değiştirmenin değerleri, çalışma süresi içinde eşzamanlı olarak maksimum değerlere ulaşmamalıdır.
Paket miktarı	1 adet