


Enkoderler için esnek kaplin

COUPLING 25-6-8-32-KV

Üretimi devam etmiyor



Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	35,5
Boyutlar	[mm]	Ø 25 / L = 32
Malzemeler		Alüminyum
Harici çap D	[mm]	25
İç çap 1	[mm]	6
İç çap 2	[mm]	8
Uzunluk L	[mm]	32
Kelepçe bağlantı göbeğinin derinliği	[mm]	8
Sıkıştırma vidası	[mm]	M3
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	6000
Mil ekseninden maks. sapma	[mm]	± 0,5
Maks. merkezsel şaft kayması	[mm]	± 0,35
Maks. açısal yer değiştirme	[°]	± 4,0

Açıklamalar

Açıklamalar	Belirtilen veriler 23 °C ortam sıcaklığında üstten göbek sıkıştırırmalı kaplinler için geçerlidir. Merkezsiz, açısal ve eksenel yer değiştirmenin değerleri, çalışma süresi içinde eşzamanlı olarak maksimum değerlere ulaşmamalıdır.
Paket miktarı	1 adet