


Kablolanabilir soket

SDOGK120MKRFKSG



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...125
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	43
Boyutlar	[mm]	28 x 28 x 52
Malzemeler		Pirinç plastik kaplamalı; PA 6.6 siyah
Kalıp-gövde malzemesi		pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı
Somun malzemesi		Pirinç, plastik kaplamalı / PA 6.6, plastik kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------


Elektriksel bağlantı

lehim ile: ...1 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, plastik kaplamalı

Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı; Kilitleme: PA 6.6, plastik kaplamalı



E60122



Kablolanabilir soket

SDOGK120MKRFKSG

Bağlantı

