


Soketli bağlantı kablosu

ADOGK120MKR0005B12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Koruma		IP 67
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	507,6
---------	-----	-------

Boyutlar	[mm]	28 x 28 x 52
----------	------	--------------

Malzemeler		Pirinç plastik kaplamalı; PA 6.6 siyah
------------	--	--

Kalıp-gövde malzemesi		pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı
-----------------------	--	------------------------------------

Somun malzemesi		Pirinç, plastik kaplamalı / PA 6.6, plastik kaplamalı
-----------------	--	---

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------



Soketli bağlantı kablosu

ADOGK120MKR0005B12


Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, plastik kaplamalı

Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı; Kilitleme: PA 6.6, plastik kaplamalı



Bağlantı

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz