


Kablolanabilir soket

SDOGK170MKLFKSG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...125
-------------------	------	-----------

Koruma		IP 67
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	68,6
---------	-----	------

Boyutlar	[mm]	28 x 28 x 52
----------	------	--------------

Malzemeler		Pirinç plastik kaplamalı; PA 6.6 siyah
------------	--	--

Kalıp-gövde malzemesi		pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı
-----------------------	--	------------------------------------

Somun malzemesi		Pirinç, plastik kaplamalı / PA 6.6, plastik kaplamalı
-----------------	--	---

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Kablolanabilir soket

SDOGK170MKLFKSG


Elektriksel bağlantı

Lehimleme / kıvrırma bağlantısı: ...0,5 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, plastik kaplamalı

Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı; Kilitleme: PA 6.6, plastik kaplamalı



Bağlantı

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____