


Soketli bağlantı kablosu

ADOGK120MKR0020B12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 4,5...30 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 1822,2

Boyutlar [mm] 28 x 28 x 52

Malzemeler Pirinç plastik kaplamalı; PA 6.6 siyah

Kalıp-gövde malzemesi pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı

Somun malzemesi Pirinç, plastik kaplamalı / PA 6.6, plastik kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E60158



Soketli bağlantı kablosu

ADOGK120MKR0020B12


Elektriksel bağlantı

Kablo: 20 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, plastik kaplamalı

Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı; Kilitleme: PA 6.6, plastik kaplamalı



Bağlantı

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz