


E60174



Kablolanabilir soket

SDOGJ120MSLFKPG



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
-------------------	------	----------

Koruma		IP 67
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	55,3
---------	-----	------

Boyutlar	[mm]	18 x 18 x 60
----------	------	--------------

Malzemeler		Pirinç nikel kaplamalı
------------	--	------------------------

Kalıp-gövde malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------------	--	-------------------------

Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------	--	-------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E60174



Kablolanabilir soket

SDOGJ120MSLFPKG

Elektriksel bağlantı

lehim ile: ...0,25 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M18, düz; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____