


Soketli bağlantı kablosu

ADOGK170MSL0020B17

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...85
-------------------	------	----------

Koruma		IP 67
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	2000
---------	-----	------

Boyutlar	[mm]	28 x 28 x 52
----------	------	--------------

Malzemeler		Pirinç plastik kaplamalı; PA 6.6 siyah
------------	--	--

Kalıp-gövde malzemesi		pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı
-----------------------	--	------------------------------------

Somun malzemesi		Pirinç, plastik kaplamalı / PA 6.6, plastik kaplamalı
-----------------	--	---

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Soketli bağlantı kablosu

ADOGK170MSL0020B17


Elektriksel bağlantı

Kablo: 20 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, plastik kaplamalı

Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı; Kilitleme: PA 6.6, plastik kaplamalı



Bağlantı

1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı
screen =	ekran