


Enkoderler için esnek kaplin

COUPLING 30-10-12-38-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 Derinlik der Klemmnabe

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	58
Boyutlar	[mm]	Ø 30 / L = 38
Malzemeler		Alüminyum
Sıkıştırma torku	[Nm]	sıkıştırma torku vidalar: 120 Ncm
Harici çap D	[mm]	30
İç çap 1	[mm]	10
İç çap 2	[mm]	12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch
Kelepçe bağlantı göbeğinin derinliği	[mm]	9,6
Sıkıştırma vidası	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2 x)
Boy	[mm]	38
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	6000
Mil ekseninden maks. sapma	[mm]	± 0,5
Maks. merkezsel şaft kayması	[mm]	± 0,35
Maks. açısal yer değiştirme	[°]	± 4,0

Açıklamalar

Açıklamalar	Belirtilen veriler 23 °C ortam sıcaklığında üstten göbek sıkıştırılmalı kaplinler için geçerlidir. Merkezsiz, açısal ve eksenel yer değiştirmenin değerleri, çalışma süresi içinde eşzamanlı olarak maksimum değerlere ulaşmamalıdır.
Paket miktarı	1 adet