


Körük kaplini

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 Derinlik der Klemmnabe

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	33
Boyutlar	[mm]	Ø 20 / L = 29
Malzemeler		Flanş: 1.4404 (V4A/316L); Körük: 1.4571 (V4A/316Ti)
Sıkıştırma torku	[Nm]	sıkıştırma torku vidalar: 150 Ncm
Harici çap D	[mm]	20
İç çap 1	[mm]	10
İç çap 2	[mm]	10
Kelepçe bağlantı göbeğinin derinliği	[mm]	6,4
Sıkıştırma vidası	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Boy	[mm]	29
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	10000
Mil ekseninden maks. sapma	[mm]	± 0,4
Maks. merkezsel şaft kayması	[mm]	± 0,25
Maks. açısal yer değiştirme	[°]	± 4,0

Açıklamalar

Açıklamalar	Belirtilen veriler 23 °C ortam sıcaklığında üstten göbek sıkıştırılmalı kaplinler için geçerlidir. Merkezsel, açısal ve eksenel yer değiştirmenin değerleri, çalışma süresi içinde eşzamanlı olarak maksimum değerlere ulaşmamalıdır.
Paket miktarı	1 adet