



E61435



Çift döngü kaplini

DL COUPLING V2A 29-6-6-29-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
2 Derinlik der Klemmnabe

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-30...80
-------------------	------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	27,6
Malzemeler	mil adaptörü: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); çift döngü kaplini: PU	
Sıkıştırma torku	[Nm]	sıkıştırma torku vidalar: 100 Ncm
Harici çap D	[mm]	29
İç çap 1	[mm]	6
İç çap 2	[mm]	6
Kelepçe bağlantı göbeğinin derinliği	[mm]	9
Sıkıştırma vidası	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Boy	[mm]	29
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	3000
Mil ekseninden maks. sapma	[mm]	± 2
Maks. merkezsel şaft kayması	[mm]	± 2
Maks. açısal yer değiştirme	[°]	± 10
Yay burulma açısının esnemezliği	[Nm/rad]	13

Açıklamalar

Açıklamalar	Belirtilen veriler 23 °C ortam sıcaklığında üstten göbek sıkıştırılmalı kaplinler için geçerlidir. Merkezsiz, açısal ve eksenel yer değiştirmenin değerleri, çalışma süresi içinde eşzamanlı olarak maksimum değerlere ulaşmamalıdır.
Paket miktarı	1 adet