


E61438



Enkoderler için yay kolu

ENCODER SPRING ARM



1 çalışma aralığı

Uygulama

Dizayn

kelepçe flanşlı enkoderler için

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-30...60

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

527,1

Kurulum talimatları

iki yana da monte edilebilir

Boyutlar

[mm]

180 x 65,9 x 75

Dış çap

[mm]

300

Malzemeler

Alüminyum eloksallı; Yay: paslanmaz çelik (1.4310 / 301)

Sıkıştırma torku

[Nm]

4,3

E61438



Enkoderler için yay kolu

ENCODER SPRING ARM

Maks. açısal yer değiştirme	[°]	45
Aktivasyon kuvveti	[N]	10...30

Açıklamalar

Açıklamalar	Ölçekli
Paket miktarı	1 adet

Şemalar ve grafikler

Kurulum talimatları

