


Doppelkaefigzugfederklemme

Double cage clamps / 6 pcs.



Elektriksel özellikleri

Maks. yük akımı	[A]	10; (2,5 mm²)
-----------------	-----	---------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...105
-------------------	------	-----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	36,3
---------	-----	------

Malzemeler	akım taşıyıcı parçalar: bakır alaşımı kalaylı; PA
------------	---

Sıkıştırma torku	[Nm]	0,5
------------------	------	-----

Açıklamalar

Paket miktarı	6 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 10...12 mm