


AS-i arayüzü devre kartı modülü

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Uygulama

Uygulama

Panel montajlı gövde

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 50
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 2
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	24
Giriş akımı High [mA]	> 5
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	hayır

Çıkışlar

Voltaj aralığı DC [V]	AS-i
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	10
Kısa devre koruması	hayır

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 20; (motajı yapılacak gövdeye bağlı)

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
MTTF [yıl]	855



AS-i arayüzü devre kartı modülü

AS-i pcb 2-DI/1-DO

AS-i parametreleri					
AS-i Versiyon	2.11; 3.0				
Genişletilmiş adresleme modu	evet				
AS-i Profil	S-7.A.E				
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7			
AS-i ID kod	[hex]	A.E			
AS-i sertifikası	75102				
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Tanım	I-1 / O-1	I-2	-	-
Mekanik özellikleri					
Ağırlık	[g]	54			
Gösterge / Kontroller					
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil			
	Hata	LED, kırmızı			
	Fonksiyon	LED, sarı			
Açıklamalar					
Paket miktarı	1 adet				
Elektriksel bağlantı					
AS-i +	kahve rengi				
AS-i -	mavi				
I1	siyah				
I2	siyah				
O1	kırmızı				