


AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



Uygulama

Uygulama

AS-i voltajı ve harici 24 V besleme geriliminin M12 sokete dağıtımı

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı

III

Modül/Slot başına düşen
maks. akım yükü

[A]

4

Çıkışlar

Elektriksel yapı

AS-i; (24V)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...75

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

89

Malzemeler

Gövde: PBT / PC

Sıkıştırma torku

[Nm]

1,65

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)

yassı kablo sonu contası:, E70413

Sıcaklık ile büzülen sonlandırma kapağı:, E70113

**AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket**

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

Açıklamalar

Açıklamalar

Yassı kablo dağıtıcı içinde sonlandırılmamalıdır.


Yassı kablo contası kullanın veya kablo ucunu sıcaklık ile büzülen sonlandırma kapağı ile kapatın.

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantıKablo: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²

Soketli: M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Sıkıştırma torku: ...1,65 Nm



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +