


AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	4

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...75
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	60,5
Malzemeler	Gövde: PBT / PC; vida: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Sıkıştırma torku [Nm]	< 1,65

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	yassı kablo sonu contası:, E70413
	Sıcaklık ile büzülen sonlandırma kapağı:, E70113

Açıklamalar


Açıklamalar	Yassı kablo dağıtıcı içinde sonlandırılmaz. Yassı kablo contası kullanın veya kablo ucunu sıcaklık ile büzülen sonlandırma kapağı ile kapatın.
Paket miktarı	1 adet

AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

Elektriksel bağlantı

Soketli: M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR



Bağlantı



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +