


E70588



AS-Interface güç dağıtıcısı

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Uygulama

Dizayn

AS-i / 24 V

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	2
Ek gerilim kaynağı	[V]	24 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...75
Koruma		IP 65

Mekanik özellikleri


Ağırlık	[g]	95,5
Malzemeler		PA 6.6; Soket: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Vidalar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Somun: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: NBR; Yassı kablo contası: NBR

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: M12; kodlama: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	Fonksiyonel topraklama