


Fişli bağlantı kablosu

ASTGH030MSS0005B03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Malzemeler	TPU
------------	-----

Kalıp-gövde malzemesi	TPU
-----------------------	-----

Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------	-------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı




E70002



Fişli bağlantı kablosu

ASTGH030MSS0005B03

Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
BU = kahve rengi
mavi